



Kit LEDs pour TXB344 (4 pces)

Caractéristiques techniques

Systeme bus	EIB
Mode de fixation	encastré
Module de bus amovible	Non
Commande par boutons poussoirs lumineux	
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	
Touche / bouton	avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
Tension nominale	1.8 V DC
Tension d'alimentation du système	
Largeur	0 modules
Fréquence de signal	
Tension d'acquisition d'entrée	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	rouge
Matière	
Type de montage	
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	
Type de contacts à raccorder sur une entrée	
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect
Type de connexion	
Raccordement bus incl.	Oui
Composition du kit	4 LEDs rouges
Composant	Set comprenant 4 LED (basse tension)
Type d'afficheur	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec coupleur de bus intégré
Indice de protection IP	IP20

Sans halogène	Non
Gamme design principale	KNX
Instructions d'utilisation spéciales	pour le raccordement à des interfaces universelles avec sorties LED