

FU62DN

Coffret, NewVegaD, 1137x550x150mm, 6 rangées 144 modules



Architecture

Mode de fixation encastré

Dimensions

Profondeur produit installé 150 mm

Hauteur produit installé 1137 mm

Largeur produit installé 600 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

type de couvercle sans ; fermé

Matières

Couleur RAL 9010

Matériaux corps châssis matière plastique et tôle d'acier

Matériau de l'enveloppe autres

Equipement

Nombre de travée de large 1

Caractéristiques techniques FU62DN

Nombre de rails	6
-----------------	---

Standards

Classe de protection IEC-61140 II

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Résistance au choc	IK07
--------------------	------
