

TD100

Poussoir radio 2 voies blanc



- Architecture
 - Nombre de touches
1
 - Mode de fixation
en saillie
- Intensité du courant
 - Nombre de circuits d'entrée
2
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
12 mm
 - Hauteur produit installé
80.5 mm
 - Longueur
80.5 mm
 - Dimensions (LLxllxhh)
80,5 x 80,5 x 12 mm
 - Largeur produit installé
80.5 mm
- Fréquence
 - Fréquence de transmission
868 MHz
- Portée
 - Portée maxi
30m dans l'habitat / 100m en champ libre
- Matières
 - Couleur

blanc

- Equipement
 - Nombre de voies
2
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP30
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-20/70 °C