

FC111

Fond Quadro4 p 260mm h 600mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma



- Architecture
 - Mode de fixation
vissé
- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
260 mm
 - Profondeur interne
260 mm
 - Hauteur produit installé
600 mm
 - Largeur produit installé
370 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Non
- Matières
 - Couleur

- RAL 9010
- Matériau de l'enveloppe
acier
- Transparent
Non
- Aspect de la surface
brillant
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
4
 - Nombre de travée de large
1
 - Commutateur marche/arrêt
Non
- Standards
 - Classe de protection IEC-61140
0
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
08
 - Classe de protection
classe I
 - Résistance au choc
IK08