

# FC118

Fond Quadro4 p 260mm h 1650mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma



- Architecture
  - Mode de fixation  
vissé
- Fonctions
  - Raccordement centralisé  
Non
  - Avec guide-câble  
Non
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Non
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
260 mm
  - Profondeur interne  
260 mm
  - Hauteur produit installé  
1650 mm
  - Largeur produit installé  
370 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Non
- Matières
  - Couleur

- RAL 9010
- Matériau de l'enveloppe  
acier
- Transparent  
Non
- Aspect de la surface  
brillant
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Non
  - Avec serrure  
Non
- Equipement
  - Nombre rangées  
11
  - Nombre de travée de large  
1
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
- Standards
  - Classe de protection IEC-61140  
0
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
08
  - Classe de protection  
classe I
  - Résistance au choc  
IK08