

FC119

Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
-------------------------	-----

Avec guide-câble	Non
------------------	-----

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	260 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	260 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1800 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	370 mm
--------------------------	--------

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Caractéristiques techniques FC119

Matières	
Couleur	RAL 9010
Matériau de l'enveloppe	acier
Transparent	Non
Aspect de la surface	brillant
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	Non
Avec serrure	Non
Equipement	
Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Standards	
Classe de protection IEC-61140	0
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 08	
Classe de protection	classe I
Résistance au choc	IK08