

# FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

:hager

- Fonctions
  - Raccordement centralisé  
Non
  - Avec guide-câble  
Non
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Non
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
51 mm
  - Hauteur produit installé  
1050 mm
  - Largeur produit installé  
620 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Yes
  - Type de portes pour les armoires électriques  
porte de verrouillage
  - Type de fermeture de la porte  
Verrou 1;4 de tour
  - Nombre de portes  
1
  - Nombre de serrure de la porte

1

- Matières
  - Couleur  
RAL 9010
  - Matériau de l'enveloppe  
non applicable
  - Transparent  
Non
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Non
  - Avec serrure  
Non
- Equipement
  - Nombre de travée de large  
2
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
- Sécurité
  - Classe de protection  
classe I