

FC348

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1650mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

:hager

- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
51 mm
 - Hauteur produit installé
1650 mm
 - Largeur produit installé
620 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Yes
 - Type de portes pour les armoires électriques
porte de verrouillage
 - Type de fermeture de la porte
Verrou 1;4 de tour
 - Nombre de portes
1
 - Nombre de serrure de la porte

1

- Matières
 - Couleur
RAL 9010
 - Matériau de l'enveloppe
non applicable
 - Transparent
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre de travée de large
2
 - Commutateur marche/arrêt
Non
- Sécurité
 - Classe de protection
classe I