

# GS72A

## Coffret d'habillage pour tableau 26M



- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
  - Raccordement centralisé  
Non
  - Avec guide-câble  
Non
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Oui
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
140 mm
  - Profondeur interne  
140 mm
  - Hauteur produit installé  
675 mm
  - Largeur produit installé  
350 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle  
Avec découpe
  - type de couvercle  
porte

- Type de fermeture de la porte  
Loquet
- Nombre de portes  
1
- Matières
  - Couleur  
RAL 9010
  - Matériaux corps châssis  
tôle d'acier
  - Matériau de l'enveloppe  
acier
  - Transparent  
Non
- Equipement
  - Nombre rangées  
2
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
  - Accessoriable  
Oui
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP30
  - Sans halogène  
Non