

FC341

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 600mm l 620mm 20 verre trempé 3mm



Dimensions

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	620 mm

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte	Verrou 1;4 de tour
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Matière	mélange de matériaux
Matériau de l'enveloppe	non applicable

Équipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP43
-------------------------	------

Classe de protection	classe I
----------------------	----------
