

# SPY100

Condensateur de filtrage 1P+N 4,7 uF



- Architecture
  - Type de pôles  
1P+N
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Non
- Connectivité
  - Alignement des bornes hautes pour produits modulaires  
NA
- Puissance
  - Puissance dissipée totale sous IN  
0.1 W
  - Puissance souscrite  
0.9 / 2.8 kVA
- Capacité
  - Capacité électrique  
4.7  $\mu$ F
- Installation, montage
  - Démontabilité haute pour produits modulaires  
Non
  - Démontabilité basse pour produits modulaires  
Non
- Connexion
  - Section de raccordement en câble souple  
4mm<sup>2</sup>
- Equipement
  - Accessoriable

- Non
- Standards
  - Directive européenne WEEE concerné