



### Passerelle impulsions KNX 3 entrées

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Fonction	pour la transmission de valeurs de mesure de consommation comme l'électricité, le gaz, l'eau ou les quantités de chaleur
Touche / bouton	avec 3 touches de canal éclairées en rouge (test / adressage physique )
Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
Type de raccordement au Bus	autre
Type de raccordement	avec bornes à ressort
Type d'interface	autre
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec coupleur de bus intégré
Indice de protection IP	IP44
Types primaire energie	Autre
Gamme design principale	KNX

#### Remarque :

En cas de raccordement à un compteur de courant, utiliser un câble avec une isolation double / renforcée (section de conducteur min. 1 mm<sup>2</sup>).

Texte d'indication