



Passerelle impulsions KNX 1 entrée

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Fonction	pour la transmission de valeurs de mesure de consommation comme l'électricité, le gaz, l'eau ou les quantités de chaleur
Touche / bouton	avec 1 touche de canal éclairée en rouge (test / adressage physique)
Tension d'alimentation du système	30V DC via le bus
Type de raccordement au Bus	autre
Type de raccordement	avec bornes à ressort
Type d'interface	autre
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	avec coupleur de bus intégré
Indice de protection IP	IP44
Types primaire energie	Autre
Gamme design principale	KNX

Remarque :

En cas de raccordement à un compteur de courant, utiliser un câble avec une isolation double / renforcée (section de conducteur min. 1 mm²).

Texte d'indication