



Thermostat ambiance programmable digital chauff eau chaude 4 fils sur 7j 230V

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Différentiel statique	<0,3°C
Fréquence assignée	50 Hz
Plage de réglage de la consigne	5 / 30 °C
Transparent	Non
Type de montage	saillie
Type de bornier	1 à 1,5 mm ²
Température de consigne confort	5 / 30 °C
Finesse de programmation	30 mn
Type d'afficheur	LCD
Type d'horloge thermostat	digital
Type de capteur	électronique
Cycle	journalier
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Non
Classe Ecodesign	4