

HR824

Tore rectangulaire ouvrant 80x160 pour relais HR4xx HR5xx

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Dimensions

Taille de la barre	80 x 160 mm
--------------------	-------------

Longueur

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur 25m et 50m câble torsadé	
--	--

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Non
--	-----

Installation, montage

Couple de serrage	1Nm
-------------------	-----

Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 ; 4mm ²
Section de raccordement en câble souple de la mesure	1.5/2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure	1.5/4 mm ²
Configuration	
Temps de déclenchement réglable	Non
Accessoires inclus	
Type d'accessoire	Autre
Équipement	
Accessoires	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP31
Conditions d'utilisation	
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25/70 °C