

L43599010

Té pièce pour GBD 50x190mm en ABS en blanc pur

Architecture

| | |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

Compatibilité

| | |
|------------------------|-----|
| Compatibilité produits | GBD |
|------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 50 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 212 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur de goulotte | 190 mm |
|---------------------|--------|

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|-----|
| Couvercle avec joint | Non |
|----------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Verrouillage du couvercle | Non |
|---------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| largeur de la partie supérieure 1 | 0 mm |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| largeur de la partie supérieure 2 | 0 mm |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--|-----------------------|
| largeur de la partie supérieure 3 | 0 mm |
| Nombre de couvercles pouvant être montés 0 | |
| Matières | |
| Couleur | blanc paloma |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |
| Accessoires inclus | |
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
| Équipement | |
| Éclisses incluses | Non |
| Standards | |
| Homologations | EN50085-2-1 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
| Sécurité | |
| Sans halogène | Yes |
| Température | |
| Température ambiante | -5/65 °C |