

WE051T

Interrupteur automatique InfraRouge Essensya 3 fils Titane



Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Télécommandable	Non
Temporisation à l'enclenchement	2 s
Temporisation au déclenchement	30 mn
Fonction enclencher	Non

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	230 V

Dimensions

Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm

Puissance

Puissance	1000 VA
-----------	---------

Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Détection	
Distance de détection frontale	10 m
Distance de détection latérale	5 m
Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement
Matières	
Couleur	titane
Couleur	gris (nuances)
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué
Gestion de l'éclairage	
Seuil de détection	5 / 800 Lux
Installation, montage	
Hauteur de montage maximum	1.2 m
Connexion	
Type de connexion	cage à vis
Configuration	
Plage de temporisation	1s...30min
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Yes