

# WK051

## Interrupteur automatique infraRouge Kallysta 3 fils

### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

### Fonctions

Télécommandable	Non
Temporisation à l'enclenchement	2 s
Temporisation au déclenchement	30 mn
Fonction enclencher	Non

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	230 V

### Dimensions

Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	73 mm

### Puissance

Puissance	1000 VA
-----------	---------

---

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

---

#### Détection

Distance de détection frontale	10 m
--------------------------------	------

---

Distance de détection latérale	5 m
--------------------------------	-----

---

Angle de détection	180 °
--------------------	-------

---

Type de capteur	détecteur de présence
-----------------	-----------------------

---

#### Matières

Couleur	gris (nuances)
---------	----------------

---

Couleur RAL	RAL 7047 - Telegris 4
-------------	-----------------------

---

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

---

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

---

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

---

#### Gestion de l'éclairage

Seuil de détection	5 / 800 Lux
--------------------	-------------

---

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	1.2 m
----------------------------	-------

---

#### Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

---

#### Configuration

Plage de temporisation	1s...30min
------------------------	------------

---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Essai fil incandescent	;NFC-20455 : 960°C
------------------------	--------------------

---

Sans halogène	Non
---------------	-----

---