

Fiche technique du produit

LFF71H1109010

:hager



Support appareillage simple 45x45 mm pour LFF40/60110BP

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	serrage
Possibilité de décharge de traction	Non
Chevauchement	Oui
Configuration de la boîte	
Type appareillage (plastron)	
Module	Simple
Boîtier vide	Non
Format appareillages compatibles	45x45 mm
Orientation connecteur (support Data)	
Format	
Couleur	blanc paloma
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Ouverture	
Montage	juxtaposable
Type de montage de la boîte	
Type d'installation Dispositif d'installation	
Distance de fixation pour appareil d'installation	
Montage vertical possible	Non
Montage dans boîte de sol ou système de sous-plancher	Non
Type de connexion	
Avec espace de raccordement	Non
Type d'accessoire	
Equipé de	vide
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Avec film de protection	Non
Avec rabat transparent	Non

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	
Fabriquant	