

# WNA008

Interrupteur bipolaire Cubyko marqué 0/1 associable Gris IP55



## Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

## Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

## Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Caractéristiques techniques WNA008X

Matières	
Couleur	compos. gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	verni mat
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient
Equipement	
Repérage	non
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	;NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C