

EK510

Thermostat ambiance programmable digital chauff eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V



Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Différentiel statique <0,3 K

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 5 A

Dimensions

Profondeur produit installé 2.7 cm

Hauteur produit installé 13.8 cm

Longueur 9.7 cm

Largeur produit installé 3 cm

Mesures

Plage de réglage de la consigne 5/30 °C

Installation, montage

Type de montage	saillie
-----------------	---------

Configuration

Température de consigne confort	5/30 °C
---------------------------------	---------

Équipement

Nombre de pas de programmation	48
--------------------------------	----

Type d'afficheur	LCD
------------------	-----

Type d'horloge thermostat	digital
---------------------------	---------

Nombre de consignes	3
---------------------	---

Type de capteur	électronique
-----------------	--------------

Utilisation

Cycle	journalier
-------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-20/75 °C
-------------------------	-----------
