

GE413P

Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.



- Architecture
 - Mode de fixation
cloison creuse
- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Yes
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
160 mm
 - Profondeur interne
160 mm
 - Hauteur produit installé
1155 mm
 - Largeur produit installé
305 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle
Avec découpe
 - type de couvercle
porte

- Type de fermeture de la porte
Pas de fermeture
- Nombre de portes
0
- Nombre de serrure de la porte
0
- Matières
 - Couleur
RAL 9010
 - Couleur
blanc
 - Matériaux corps châssis
métal
 - Matériau de l'enveloppe
autres
 - Transparent
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
4
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Classe de protection IEC-61140
0
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP40
 - Sans halogène
Non