

# GE426EN

Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.



- Architecture
  - Mode de fixation  
cloison creuse
- Fonctions
  - Raccordement centralisé  
Non
  - Avec guide-câble  
Non
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Compatibilité
  - Compatible avec montage Rail DIN  
Non
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
180 mm
  - Profondeur interne  
180 mm
  - Hauteur produit installé  
665 mm
  - Largeur produit installé  
540 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle  
Avec découpe
  - type de couvercle  
porte

- Type de fermeture de la porte  
Pas de fermeture
- Nombre de portes  
0
- Nombre de serrure de la porte  
0
- Matières
  - Couleur  
RAL 9010
  - Couleur  
blanc
  - Matériaux corps châssis  
métal
  - Matériau de l'enveloppe  
autres
  - Transparent  
Non
- Equipement
  - Nombre rangées  
4
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
  - Accessoriable  
Non
- Standards
  - Classe de protection IEC-61140  
0
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP40
  - Sans halogène  
Non