

GS72A

Coffret d'habillage pour tableau 26M



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Raccordement centralisé
Non
 - Avec guide-câble
Non
 - Protection contre les surtensions
Non
- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Yes
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
140 mm
 - Profondeur interne
140 mm
 - Hauteur produit installé
675 mm
 - Largeur produit installé
350 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle
Avec découpe
 - type de couvercle
porte

- Type de fermeture de la porte
Loquet
- Nombre de portes
1
- Nombre de serrure de la porte
1
- Matières
 - Couleur
RAL 9010
 - Couleur
blanc
 - Matériaux corps châssis
tôle d'acier
 - Matériau de l'enveloppe
acier
 - Transparent
Non
- Equipement
 - Nombre rangées
2
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Accessoriable
Yes
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP30
 - Sans halogène
Non