



Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre

Caractéristiques techniques

Télécommandable	Non
Fonction enclencher	Non
Tension nominale	230 V
Puissance maximum en incandescent par sortie	20/300 W
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement
Distance de détection frontale	12 m
Distance de détection latérale	8 m
Seuil de détection	1000 Lux 5 Lux
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03
Sans halogène	Non
Température de service	45 °C -5 °C
Série	gallery
Mots clés	gallery ; interrupteur ; commande