


53623

Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette + récept + alim)



Architecture

Nombre de touches	1
-------------------	---

Connectivité

Modulation AM / FM	AM
--------------------	----

Dimensions

Hauteur produit installé	1 m
--------------------------	-----

Fréquence

Fréquence de transmission	433 MHz
---------------------------	---------

Portée

Portée maxi	200m en champ libre
-------------	---------------------

Alimentation

Alimentation du récepteur	230V
---------------------------	------

Alimentation de l'émetteur	1 pile 3V
----------------------------	-----------

Equipement

Nombre de mélodies	10
<hr/>	
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
<hr/>	
Indice de protection IP du récepteur	20
<hr/>	
Indice de protection IP de l'émetteur	55
<hr/>	