

KN99P

10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Tension nominale	230 V

Tension

Tension assignée d'isolement	400 V
------------------------------	-------

Dimensions

Longueur	12 mm
Largeur produit installé	12 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.079 kg
Couleur	marron
Couleur	marron
Matière	polyamide (PA)

Equipement

Avec protection tactile	Non
-------------------------	-----

Caractéristiques techniques KN99P

Sécurité

Indice de protection IP

2
