

53626

Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (déteect de passage+récepteur)



Architecture

Nombre de touches 0

Connectivité

Modulation AM / FM AM

Dimensions

Profondeur produit installé 0 mm

Hauteur produit installé 1 m

Largeur produit installé 0 mm

Fréquence

Fréquence de transmission 433 MHz

Portée

Portée maxi 200m en champ libre

Alimentation

Alimentation du récepteur 230V

Alimentation de l'émetteur	230V
----------------------------	------

Equipement

Nombre de mélodies	10
--------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP du récepteur	20
Indice de protection IP de l'émetteur	44
