

EC110

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A simple tarif sans émetteur d'impuls.

:hager

- Architecture
 - Type de pôles
1P+N
 - Mode de fixation
rail DIN
- Fonctions
 - Classe de précision
Classe 2
- Commandes & indicateurs
 - Nombre de positions du commutateur
0
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi U_e
230 V
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
- Intensité du courant
 - Courant de fonctionnement
0.32 / 32 A
 - I max du circuit de mesure
32 A
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
58 mm
 - Hauteur produit installé
85 mm
 - Largeur produit installé

- 53 mm
- Puissance
 - Puissance consommée
17,5 VA
 - Puissance dissipée totale sous IN
2 W
- Alimentation
 - Tension d'alimentation
230 V
- Installation, montage
 - Type de montage
rail DIN
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
1 ; 6mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
1,5 ; 10mm²
 - Branchement
raccordement direct
- Utilisation
 - Durée d'impulsion
15 ms
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-20/70 °C