

25110

Thermostat ambiance électronique semi-encasté avec voyant 230V

Architecture

Mode de fixation semi-encasté

Modèle

Différentiel statique <0,5°C

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Mesures

Plage de réglage de la consigne 10/30 °C

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +10% ; -15%

Connexion

Type de contact 1 inverseur

Caractéristiques techniques 25-1109

Équipement

Commutateur marche/arrêt Non

Type de capteur électronique

Type de thermostat électronique

Utilisation

Mode de régulation PI

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de stockage -20/65 °C
