

L6861VERZ

Angle intérieur, FWK 30/99160, galvanisé



More Information

Hauteur de goulotte	142 mm
Mots clés	Accessoires Goulotte de Distribution ; Angle Intérieur ; Résistant au Feu ; Acier Zingué
Avec film de protection	Non
Largeur de goulotte	200 mm
Mesure a	293 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieur	159 mm
Symétrique	Yes
Chevauchement	Non
Sans halogène	Yes
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Classe de résistance au feu E - maintien de fonction	0
Peut être cloisonné	Yes

Plage angulaire	90 °
Angle fixe	90 °
Longueur	293 mm
Couvercle avec joint	-
Matière	acier ; plâtre
Section intérieure / utile	16218 mm ²
Type de traitement de surface	zingué
Type produit cheminement de câble	Angle intérieur
Direction	vers le haut ; bas
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Nombre de côtés résistants aux feu	4
Poids	7.71 kg
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Mode de fixation	vissé
EAN	4012740183918
Unité	PCE
Statut des ventes	3C