

# VKG410A

5-coffret de distribution, vision, 30mA/FI-LS 1 phase



- Architecture
  - Nombre de poles de l'interrupteur principal  
2
  - Mode de fixation  
en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions  
Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension nominale  
230 V
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
89 mm
  - Profondeur interne  
79.6 mm
  - Hauteur produit installé  
365 mm
  - Largeur produit installé  
220 mm
  - Largeur dans les unités de division  
12
  - Epaisseur du matériau des parois latérales  
2.5 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Oui

- Cadenassable  
Oui
- Matières
  - Couleur  
RAL 7035
  - Couleur  
  
gris clair
  - Couleur RAL  
RAL 7035 - Gris clair
  - Matière  
matière plastique
- Installation, montage
  - Adapté à un usage extérieur  
Oui
- Connexion
  - Nombre d'entrée de câbles  
16
  - Nombre de phases accessibles  
1
- Eléments fournis
  - Nombre de RCCB dans l'enveloppe  
1
  - Nombre de RCBO dans l'enveloppe  
1
  - Quantité des commutateurs type A  
1
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Oui
  - Avec serrure  
Oui
- Equipement
  - Nombre de groupe lumière  
5
  - Nombre de groupes  
5
  - Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel  
4
  - Nombre rangées  
1
  - Avec transformateur pour sonnerie  
Oui
  - Nombre de rails  
1
  - Extension possible  
Oui
  - Nombre de phase d'extension par kit VISION  
Autres
  - Accessoriable  
Oui
- Standards
  - Directive européenne WEEE  
concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
IK05
  - Indice de protection IP  
IP30
  - Classe de protection  
classe II