

L6875VERZ

Angle plat, FWK 30/99260, galvanisé



Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Fonctions

Classe de résistance au feu E - maintien de fonction 0
--

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	450 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Largeur intérieur	259 mm
Mesure a	450 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	zingué
---------	--------

Caractéristiques techniques L6875VERZ

Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matière	acier ; plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Caractéristiques mécaniques	
Angle fixe	90 °
Câble	
Section intérieure / utile	26418 mm ²
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Angle plat
Sécurité	
Classe de résistance au feu I - canal d'installation	90
Sans halogène	Yes
Poids	
Poids	14.32 kg