

25116

Thermostat d'ambiance semi-encasté avec commande modulaire 2 zones

Architecture

Mode de fixation semi-encasté

Modèle

Différentiel statique <0,5°C

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Mesures

Plage de réglage de la consigne 10/30 °C

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

Connexion

Type de contact 2F

Équipement

Commutateur marche/arrêt Yes

Type de capteur électronique

Type de thermostat électronique, avec commande modulaire

Utilisation

Mode de régulation PI

Conditions d'utilisation

Température de stockage -20/65 °C
