

# L6962VERZ

Angle extérieur, FWK 90/99160, galvanisé



- Architecture
  - Mode de fixation  
vissé
- Dimensions
  - Hauteur intérieure  
103 mm
  - Hauteur de goulotte  
196 mm
  - Longueur  
150 mm
  - Largeur de goulotte  
250 mm
  - Largeur intérieur  
154 mm
  - Mesure a  
150 mm
- Porte, couvercle
  - Couvercle avec joint  
-
- Matières
  - Couleur  
zingué
  - Matériaux corps châssis  
tôle d'acier
  - Matière  
acier ; plâtre
  - Groupe de matériau

- acier, gypse
- Type de traitement de surface  
zingué
- Caractéristiques mécaniques
  - Angle fixe  
112 °
- Câble
  - Section intérieure / utile  
15862 mm<sup>2</sup>
- Configuration
  - Plage angulaire  
90 °
- Accessoires inclus
  - Configuration de la pièce de forme  
Fond et couvercle
- Utilisation
  - Type produit cheminement de câble  
Angle extérieur
- Sécurité
  - Sans halogène  
Yes
- Poids
  - Poids  
21.0200