

VKG22B-GG

4-coffret de distribution, vision, 30mA/30mA + 2x LS-interrupt. direct 1 phase



- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
2
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension nominale
230 V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
89 mm
 - Profondeur interne
79.6 mm
 - Hauteur produit installé
365 mm
 - Largeur produit installé
220 mm
 - Largeur dans les unités de division
12
 - Epaisseur du matériau des parois latérales
2.5 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui

- Cadenassable
Oui
- Matières
 - Couleur
RAL 7035
 - Couleur
gris clair
- Couleur RAL
RAL 7035 - Gris clair
- Matière
matière plastique
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Connexion
 - Nombre d'entrée de câbles
16
 - Nombre de phases accessibles
1
- Éléments fournis
 - Nombre de RCCB dans l'enveloppe
2
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Oui
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Nombre de groupes directs
2
 - Nombre de groupe lumière
4
 - Nombre de groupes
6
 - Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
4
 - Nombre rangées
1
 - Avec transformateur pour sonnerie
Oui
 - Nombre de rails
2
 - Extension possible
Oui
 - Nombre de phase d'extension par kit VISION
Autres
 - Accessoriable
Oui
- Standards
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK05
 - Indice de protection IP
IP30
 - Classe de protection
classe II