

JK118BGSD

18 Way TPN Board with 3 pole Switch Disconnector



- Architecture
 - Nombre de poles de l'interrupteur principal
3
 - Mode de fixation
en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions
Oui
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50 Hz
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
132.5 mm
 - Hauteur produit installé
1100 mm
 - Largeur produit installé
465 mm
 - Epaisseur du matériau des parois latérales
1.2 mm
- Porte, couvercle
 - Couvercle/porte transparent(e)
Oui
 - Type de fermeture de la porte
Verrou 1/4 de tour
 - Cadenassable
Oui

- Matières
 - Couleur
RAL 7035
 - Couleur RAL
RAL 7035 - Gris clair
 - Matière
acier
- Installation, montage
 - Adapté à un usage extérieur
Oui
- Connexion
 - Nombre de phases accessibles
3
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Oui
 - Avec serrure
Oui
- Equipement
 - Avec transformateur pour sonnerie
Oui
 - Extension possible
Oui
 - Accessoriable
Oui
- Standards
 - Homologations
BS EN 61439-3
 - Directive européenne WEEE
concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK05
 - Indice de protection IP
IP30