



Kit platine perforée réglable en profondeur h300mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	
Raccordement centralisé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
Approprié pour parafoudre	Non
Fréquence assignée	
Forme de couvercle	
Type de fermeture de la porte	
Type de couvercle	
Verrouillage de la porte	
Battant de porte	
type de couvercle	
Couleur	
Matériaux corps châssis	
Métal : nom de l'alliage	
Matériau de l'enveloppe	
Aspect de la surface	
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Type d'accessoires de montage	
Plaque de montage incluse	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Extension possible	Non
Classe de protection IEC-61140	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	
Sans halogène	Non
Résistance au choc	
Préservation de la fonction	