

WE022T

Poussoir inverseur Essensya 10+1F Titane

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	poussoir simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Matières

Couleur	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	matt

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------
