

WE025G

Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A à griffes



More Information

Homologations	EN 60669-1
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Logo de la marque	HAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée	50;60 Hz
Hauteur produit installé	70 mm
Courant assigné nominal	10 A
Indice de protection IP	IP41
Marquage CE étiquette	AI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette	1
Largeur produit installé	75 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Mode de fixation	encastré

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre de touches	1
Code couleur RAL	9010
Profondeur produit installé	35 mm
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm ²
Mode de fixation	A vis et à griffes
Température de fonctionnement	-10/35 °C
Température de stockage	-10/50 °C
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; bouton poussoir ; porte étiquette
Voyant lumineux	en accessoire
Couleur	blanc
Série	essensya
Type de traitement de surface	brillant
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Tension nominale	250V
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F
Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Unité	PCE
EAN	3250617130257
Statut des ventes	3C