



Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé
tension nominale	250 V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur	40.25 mm
Décor	dune
Couleur	dune
Couleur RAL	RAL 1013 - Blanc perlé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Température de service	-10 °C 35 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery ; prise de courant ; prise allemande