

Fiche technique du produit

WXF160B

:hager



Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé
Exécution technique	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Décor	pure
Couleur des lignes design	
Couleur des lignes design - couleurs spéciales	
Couleur indépendant des lignes design	
Couleur	
Matériau / traitement	
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	non traitée
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Intègre porte étiquette transparent	Non
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Gamme design principale	

