

# WE044T

## Double poussoir Essensya inverseur 10+1F Titane

### Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	poussoir double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	encastré

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

### Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm

### Capacité

## Nombre de module pour l'appareillage mural 2

---

### Matières

Couleur	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	matt

---

### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

---

### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis

---

### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

---

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

---

### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------

---