

# WE045

Double poussoir inverseur Essensya 10+1F à voyant



- Architecture
  - Type de commande bouton poussoir
  - Type d'organe de commande poussoir double
  - Nombre de touches 2
  - Mode de fixation encastré
- Commandes & indicateurs
  - Voyant lumineux en accessoire
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée 50;60 Hz
  - Tension nominale 250V
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 35 mm
  - Hauteur produit installé 70 mm
  - Largeur produit installé 73 mm
- Capacité
  - Nombre de module pour l'appareillage mural 2

- Matières
  - Couleur  
blanc
  - Couleur RAL  
RAL 9010 - Blanc pur
  - Matière  
polycarbonate
  - Matière  
polycarbonate (PC)
  - Type de traitement de surface  
brillant
- Installation, montage
  - Mode de fixation  
A vis
- Connexion
  - Section de raccordement en câble souple  
1,5 ; 2,5mm<sup>2</sup>
  - Section de raccordement en câble rigide  
mini 2x1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm<sup>2</sup>
  - Type de connexion  
cage sans vis
  - Type de contact  
1O+1F
- Standards
  - Homologations  
EN 60669-1
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
07
  - Indice de protection IP  
IP31
  - Essai fil incandescent  
NF EN 60-695-2
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage  
-10/50 °C