

# WJC027

## ateha Poussoir 1F étroit complet

### Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

### Modèle

Module	Contact à poussoir unipolaire
--------	-------------------------------

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

### Dimensions

Profondeur produit installé	85 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	42,5x47x82,5

Largeur produit installé	45 mm
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010
Matière	polycarbonate PC;ABS
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C