

WJC030

ateha BP 10+1F lumineux étroit complet

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

Modèle

Module	Contact à poussoir unipolaire
--------	-------------------------------

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	104 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	42,5x47x82,5

Largeur produit installé	45 mm
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010
Matière	polycarbonate PC;ABS
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	1O+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C