

WK022

Poussoir Kallysta inverseur 10+1F

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	32 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	73 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur RAL	RAL 7047 - Telegris 4
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	1O+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	;NFC-20455 : 960°C
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C