

WNA021

Poussoir Cubyko 10/1F lumineux associable Gris IP55



Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Couleur	compos. gris
---------	--------------

Caractéristiques techniques WNA021X1

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	verrou tournant
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	1O+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C