

# Fiche technique du produit

SPN040D

**:hager**



## Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable

### Caractéristiques techniques

Position du neutre	
Type de pôles	
Mode de fixation	
Avec pole de Neutre coupé	Non
Plombable	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Voyant lumineux	voyant de fin de vie
Avec indicateur de défaut	Non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	NA
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	
Type de tension d'alimentation	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de réseau	
Couleur	
Type de raccordement haut pour produits modulaires	
Couple de serrage	
Type de loquet haut pour produits modulaires	
Type de loquet bas pour produits modulaires	
Type de raccordement bas pour produits modulaires	
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	
Position des cages aval à la livraison	
Position des cages amont à la livraison	
Type de connexion	
Accessoirable	Non
Avec contact de signalisation à distance	Non
Homologations	

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	