

WNA045B

Double poussoir Cubyko lumineux assoc. Blanc

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	poussoir double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Caractéristiques techniques WNA045BX

Couleur	compos. blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	verrou tournant
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	1O+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C